

**Garant****OZ-hylsmuttrar, chuckspännvidd: 4-32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309670 4-32
GTIN	4045197292179
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

- **Muttern är sätthärdad och slipad runt om.**
- **Med kullagrad tryckring för högre spännkrafter och bättre rundgångsegenskaper.**

**Passar till:**

OZ-spänntångchuckar nr 300695; 302460; 302462; 302475 och nr 302477.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	33,5 mm
max. åtdragningsmoment	220 Nm
Gänga	M60×2,5
chuckspännvidd	4 - 32 mm
Utvändig-Ø D	72 mm
Norm	DIN 6388 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>

Produktlag

Spännmutter