



Tättningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P, DI32, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 14mm



Beställningsdata

Ordernummer

309668 14

GTIN

2050001705310

Artikelklass

34F

Beskrivning

Utförande:**Mini** = alla storlekar med "M", extremt smalt utförande.**MiniSmal** = storlek med "MS", extremt, supersmalt utförande.**Konisk** = alla storlekar med "C".**Standard** = alla andra storlekar.Vulkaniserade **högtryckstättningsbrickor** upp till 80 bar.

Hylsans kollapsabilitet 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

Passar till:

ER-hylsmuttrar CP nr 309665 storlek 32DI.

OBS!:**System FAHRION** ER-spännmuttrar typ CP och tättningsbrickor typ HP **passar inte till andra system!**

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylschuckar CENTRO P.

· **Tättningsbrickor i steg om 0,5 mm på begäran.**· **Tättningsbrickor DI40 på förfrågan.****Inte kompatibla med andra system av tättningsbrickor!**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	14 mm
Serie	Centro P
För typ	D132
Utvändig-Ø D	26,2 mm
Höjd L	2 mm
Produktslag	Hylschucktillbehör