

**Garant****WCHX 10T304, Typ: SM****Beställningsdata**

Ordernummer	268492 SM
GTIN	4045197470904
Artikelklass	21K

**Beskrivning****Passar till:**

Borrverktyg nr 268463–268468, storlek 20.

passande till verktygsdiameter  $D_c$ : 20 mm

Sort: HB7120

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 110 - 220 m/min

Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 110 - 140 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	110 - 140 m/min
Sekundär användning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	110 - 220 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,2 mm
Typ	SM
Sort	HB7120
Skärmaterial	VHM

ISO-kod vändskär	WCHX 10T304
Antal byten/skär	3
passande till verktygsdiameter $D_c$	20 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning