

**FAHRION®**  
FAHRENDEN RINGEN**Tättningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P, DI32, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 15mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 309668 15     |
| GTIN         | 2050001705327 |
| Artikelklass | 34F           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Mini** = alla storlekar med "M", extremt smalt utförande.

**MiniSmal** = storlek med "MS", extremt, supersmalt utförande.

**Konisk** = alla storlekar med "C".

**Standard** = alla andra storlekar.

Vulkaniserade **högtryckstättningsbrickor** upp till 80 bar.

Hylsans kollapsabilitet 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

**Passar till:**

ER-hylsmuttrar CP nr 309665 storlek 32DI.

**OBS!:**

**System FAHRION** ER-spännmuttrar typ CP och tättningsbrickor typ HP **passar inte till andra system!**

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylschuckar CENTRO P.

· **Tättningsbrickor i steg om 0,5 mm på begäran.**

· **Tättningsbrickor DI40 på förfrågan.**

**Inte kompatibla med andra system av tättningsbrickor!**

**Teknisk beskrivning**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| spänn-Ø      | 15 mm              |
| Serie        | Centro P           |
| För typ      | D132               |
| Utvändig-Ø D | 26,2 mm            |
| Höjd L       | 2 mm               |
| Produktslag  | Hylschucktillbehör |