

**Garant****Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Skaftdiameter DS / Stickbredd w: 32/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273790 32/5
GTIN	4045197640338
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	5 mm
Skruvar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Mittförskjutning $L_3$	22 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	40 mm
$t_{\max}$ invändig bearbetning	11,5 mm
totallängd L	300 mm
Utkragande längd $L_1$ indragna hållare	50 mm
Skaftdiameter $D_s$	32 mm
användningsområde	Radiell invändig spårstickning
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Kläm-skruv Typ 8

279815 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500