

Garant
Sticksvärd, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 32/3 mm

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273780 32/3 |
| GTIN | 4045197607294 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning
Användningsdata:

I kombination med stickstålsplattor nr 273656 – 273670.

Passar till :

Hållare nr 273984 – 273994 eller 319132 – 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

OBS!:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

axiell spårstickning kan göras: nej

för max. arbetsstycke-Ø: 110 mm

Höjd h₁: 25 mm

totallängd L_{tot}: 150 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|---------|
| för max. arbetsstycke-Ø | 110 mm |
| Spårbredd w | 3 mm |
| Bladhöjd h ₅ | 32 mm |
| Höjd h ₁ | 25 mm |
| totallängd L _{tot} | 150 mm |
| Användning | neutral |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Invändig | nej |
| axiell spårstickning kan göras | nej |
| Produktslag | Sticksvärd |