

**Garant**
**Sticksvärd, neutral, Bladhöjd h<sub>5</sub> / spårbredd w: 32/4 mm**

**Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 273780 32/4   |
| GTIN         | 4045197607904 |
| Artikelklass | 21W           |

**Beskrivning**
**Användningsdata:**

I kombination med stickstålsplattor nr 273656 – 273670.

**Passar till :**

Hållare nr 273984 – 273994 eller 319132 – 319133 (VDI-hållare).

**Observera:**

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

**OBS!:**

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

axiell spårstickning kan göras: nej

för max. arbetsstycke-Ø: 110 mm

Höjd h<sub>1</sub>: 25 mm

totallängd L<sub>tot</sub>: 150 mm

**Teknisk beskrivning**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Bladhöjd h <sub>5</sub>     | 32 mm   |
| för max. arbetsstycke-Ø     | 110 mm  |
| Spårbredd w                 | 4 mm    |
| Höjd h <sub>1</sub>         | 25 mm   |
| totallängd L <sub>tot</sub> | 150 mm  |
| Användning                  | neutral |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Invändig                       | nej        |
| axiell spårstickning kan göras | nej        |
| Produktslag                    | Sticksvärd |