



Tättningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P, DI32, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 7mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309668 7 |
| GTIN | 2050001705242 |
| Artikelklass | 34F |

Beskrivning

Utförande:

Mini = alla storlekar med "M", extremt smalt utförande.

MiniSmal = storlek med "MS", extremt, supersmalt utförande.

Konisk = alla storlekar med "C".

Standard = alla andra storlekar.

Vulkaniserade **högtryckstättningsbrickor** upp till 80 bar.

Hylsans kollapsabilitet 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

Passar till:

ER-hylsmuttrar CP nr 309665 storlek 32DI.

OBS!:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tättningsbrickor typ HP **passar inte till andra system!**

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylschuckar CENTRO P.

· **Tättningsbrickor i steg om 0,5 mm på begäran.**

· **Tättningsbrickor DI40 på förfrågan.**

Inte kompatibla med andra system av tättningsbrickor!

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|--------------------|
| spänn-Ø | 7 mm |
| Serie | Centro P |
| För typ | D132 |
| Utvändig-Ø D | 26,2 mm |
| Höjd L | 2 mm |
| Produktslag | Hylschucktillbehör |