

Garant**Sticksvärd, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 32/5 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273780 32/5
GTIN	4045197607911
Artikelklass	21W

Beskrivning**Användningsdata:**

I kombination med stickstålsplattor nr 273656 – 273670.

Passar till :

Hållare nr 273984 – 273994 eller 319132 – 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

OBS!:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

axiell spårstickning kan göras: nej

för max. arbetsstycke-Ø: 110 mm

Höjd h₁: 25 mm

totallängd L_{tot}: 150 mm

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	5 mm
Bladhöjd h ₅	32 mm
för max. arbetsstycke-Ø	110 mm
Höjd h ₁	25 mm
totallängd L _{tot}	150 mm
Användning	neutral

Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd