



Proffstryckspruta med munstycke, Innehåll: 60ml



Beställningsdata

Ordernummer	083557 60
GTIN	4024937600290
Artikelklass	08H

Beskrivning

Utförande:

Högvärdigt förzinkade högtryckspressar **100 % täta.**

Användningsområde: För reducerat smörjbehov på fordon och maskiner. För renlig transport i verktygslådor eller i förvaringsfack för medföljande verktyg i fordon eller maskiner.

Transportkapacitet: högst 0,3 cm³/slag. Tryck: högst 250 bar.

lämpliga för fett av medelfast konsistens (klass 2) och högviskösa oljor.

Teknisk beskrivning

Innehåll	60 ml
munstyckstyp	Universal
Ø pressbehållare	30,5 mm
Totallängd	170 mm
arbetstryck	250 bar
Material behållare	Stål, brunerat

Produktlag

Fettspruta