



Verktygshållare WB Invändig bearbetning, Typ / inner-Ø R: 1/30mm



Beställningsdata

Ordernummer	316200 1/30
GTIN	4045197318787
Artikelklass	33P

Beskrivning

Användningsdata:

För fasthållning av **hylsor för Morsekona**, slitsade hylsor **och** för **direkt** infästning av **stora borrarstånghållare** (typ WB).

Teknisk beskrivning

Invändig Ø R	30 mm
Produktslag	Stålhållare

Tillbehör

Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 1/16 mm	316260 1/16
Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 1/20 mm	316260 1/20
Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 1/25 mm	316260 1/25

Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 1/15 mm	316260 1/15
Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 1/12 mm	316260 1/12
Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 1/10 mm	316260 1/10