



Verktvghållare WB Invändig bearbetning, Typ / inner-Ø R: 3/40mm



Beställningsdata

Ordernummer	316200 3/40
GTIN	4045197318800
Artikelklass	33P

Beskrivning

Användningsdata:

För fasthållning av **hylsor för Morsekona**, slitsade hylsor **och** för **direkt** infästning av **stora borrhållare** (typ WB).

Teknisk beskrivning

Invändig Ø R	40 mm
Produktslag	Stålhållare

Tillbehör

Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 2/20 mm	316260 2/20
Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 2/25 mm	316260 2/25
SpännhylsaMK-plan Typ 2/3	316240 2/3

Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 2/10 mm	316260 2/10
Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 2/16 mm	316260 2/16
Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 2/12 mm	316260 2/12
SpännhylsaMK-plan Typ 2/4	316240 2/4
Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 2/15 mm	316260 2/15
Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 2/32 mm	316260 2/32