


**Kort, konisk chuckfläns ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / kona: 250/6 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 317700 250/6 |
| GTIN | 4019208078946 |
| Artikelklass | 33R |

Beskrivning**Utförande:**

Färdigbearbetade på maskinsidan, plansvarvade på chucksidan.

Användningsdata:

För kompletterande montering på svarvchuckar med cylindrisk styrning enligt DIN 6350 A.

Chuckar med korta konor är att föredra på grund av kortare stick.

För spindelnos **ASA B 5.9 utförande D 1** (Camlock) och **DIN 55029**.

Material:

Specialgjutjärn

Kondiameter d₂: 106,39 mm

tjocklek B: 36 mm

antal Camlock-bultar: 6

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Kondiameter d ₂ | 106,39 mm |
| Utvändig diameter d ₁ | 250 mm |
| tjocklek B | 36 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Konstorlek | 6 |
| antal Camlock-bultar | 6 |
| Produktslag | Tillbehör till svarvchuckar |