

Garant**Krympchuck, HSK-A 40, Spännhylsa D1: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307950 5
GTIN	4045197376855
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

GARANT: – Bearbetade HSK-funktionsytor.**Användningsdata:**

För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6. Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416. Krympapparater nr 354210 – 304755.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	5 mm
utkragningslängd A-mått	60 mm
Ø D ₂	12 mm
Utvändig-Ø D	17 mm
fäste	HSK-A 40
Hållare norm	DIN 69893

Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Underskåp för	354290
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 3-5 mm	354240 3-5