



Verktvghållare WB Invändig bearbetning, Typ / inner-Ø R: 4/60mm



Beställningsdata

Ordernummer	316200 4/60
GTIN	4045197318824
Artikelklass	33P

Beskrivning

Användningsdata:

För fasthållning av **hylsor för Morsekona**, slitsade hylsor **och** för **direkt** infästning av **stora borrhållare** (typ WB).

Teknisk beskrivning

Invändig Ø R	60 mm
Produktslag	Stålhållare

Tillbehör

Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 4/25 mm	316260 4/25
SpännhylsaMK-plan Typ 4/5	316240 4/5
Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 4/32 mm	316260 4/32

SpännhylsaMK-plan Typ 4/4	316240 4/4
Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 4/40 mm	316260 4/40
Spännhylsaför cylindriskt skaft Typ / spänn-Ø 4/50 mm	316260 4/50