


**Kort, konisk chuckfläns ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / kona: 315/6 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	317700 315/6
GTIN	4019208028576
Artikelklass	33R

Beskrivning**Utförande:**

Färdigbearbetade på maskinsidan, plansvarvade på chucksidan.

Användningsdata:

För kompletterande montering på svarvchuckar med cylindrisk styrning enligt DIN 6350 A.

Chuckar med korta konor är att föredra på grund av kortare stick.

För spindelnos **ASA B 5.9 utförande D 1** (Camlock) och **DIN 55029**.

Material:

Specialgjutjärn

Kondiameter d_2 : 106,39 mm

tjocklek B: 36 mm

antal Camlock-bultar: 6

Teknisk beskrivning

antal Camlock-bultar	6
Kondiameter d_2	106,39 mm
Utvändig diameter d_1	315 mm

tjocklek B	36 mm
Konstorlek	6
Produktslag	Tillbehör till svarvchuckar