

Garant**Hydro Dehn-spännchuck HT med kylkanalborrhål, HSK-A100 kort,
Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307553 20
GTIN	4045197644848
Artikelklass	31H

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket hög total styvhet tack vare optimerad konstruktion.**
- **Med RFID / Balluff-Chip-hål.**
- **Axiell längdjustering, justermån 10 mm.**
- **Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.**

Fördel:

- **Maximal momentöverföring (550 Nm) bidrar till hög processäkerhet.**
- **Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal ytkvalitet, lång livslängd och skonsam drift för spindeln.**

Användningsdata:

- **Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reducerhylsor nr 302135, 302187.

OBS!:

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	54 mm
-------------------------------	-------

utkragningslängd A-mått	80 mm
passande reducerhylsa	302150; 302155; 302160; 302165
Spännhylsa D ₁	20 mm
Utvändig-Ø D	52,5 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5

Slitsad reducerhysätätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Slitsad reducerhysätätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Slitsad reducerhysätätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6