


**Kort, konisk chuckfläns DIN 55027, Ø d1 / kona: 200/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	317500 200/6
GTIN	4019208078687
Artikelklass	33R

Beskrivning**Utförande:**

Färdigbearbetade på maskinsidan, plansvarvade på chucksidan.

Användningsdata:

För kompletterande montering på svarvchuckar med cylindrisk styrning enligt DIN 6350 A.

Chuckar med korta konor är att föredra på grund av kortare stick.

För spindelnos **DIN 55027** resp. ISO 702/III (samma som gammal standard **DIN 55022**) med låsbultar och låsmuttrar.

Material:

C45-stål

Teknisk beskrivning

antal låsbultar	4
Kondiameter d ₂	106,39 mm
Utvändig diameter d ₁	200 mm
Konstorlek	6

tjocklek B

23 mm

Produktslag

Tillbehör till svarvchuckar