


**Kort, konisk chuckfläns ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / kona: 315/8 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	317700 315/8
GTIN	4019208028583
Artikelklass	33R

Beskrivning**Utförande:**

Färdigbearbetade på maskinsidan, plansvarvade på chucksidan.

Användningsdata:

För kompletterande montering på svarvchuckar med cylindrisk styrning enligt DIN 6350 A.

Chuckar med korta konor är att föredra på grund av kortare stick.

För spindelnos **ASA B 5.9 utförande D 1** (Camlock) och **DIN 55029**.

Material:

Specialgjutjärn

Kondiameter d₂: 139,735 mm

tjocklek B: 39 mm

antal Camlock-bultar: 6

Teknisk beskrivning

antal Camlock-bultar	6
tjocklek B	39 mm
Kondiameter d ₂	139,735 mm

Konstorlek	8
Utvändig diameter d_1	315 mm
Produktslag	Tillbehör till svarvchuckar