

**Kort, konisk chuckfläns DIN 55027, Ø d1 / kona: 250/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	317500 250/6
GTIN	4019208078717
Artikelklass	33R

**Beskrivning****Utförande:**

Färdigbearbetade på maskinsidan, plansvarvade på chucksidan.

**Användningsdata:**

**För kompletterande montering** på svarvchuckar med cylindrisk styrning enligt DIN 6350 A.  
**Chuckar med korta konor är att föredra på grund av kortare stick.**

För spindelnos **DIN 55027** resp. ISO 702/III (samma som gammal standard **DIN 55022**) med låsbultar och låsmuttrar.

**Material:**

C45-stål

**Teknisk beskrivning**

Kondiameter d <sub>2</sub>	106,39 mm
antal låsbultar	4
tjocklek B	23 mm
Konstorlek	6

Utvändig diameter d <sub>1</sub>	250 mm
Produktslag	Tillbehör till svarvchuckar