

Garant**Hydro Dehn-spännchuck HT, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307555 20
GTIN	4045197543691
Artikelklass	31H

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket hög total styvhet tack vare optimerad konstruktion.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.

Fördel:

- Maximal momentöverföring (550 Nm) bidrar till hög processäkerhet.
- Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal ytkvalitet, lång livslängd och skonsam drift för spindeln.

Användningsdata:

- Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.
- För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reducerhylsor nr 302135, 302187.

OBS!:

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	56 mm
utkragningslängd A-mått	85 mm

Spännhylsa D ₁	20 mm
passande reducerhylsa	302150; 302155; 302160; 302165
Utvändig-Ø D	52,5 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10

Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4