

Garant**Hydro Dehn-spännchuck HT, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307555 32
GTIN	4045197586988
Artikelklass	31H

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket hög total styvhet tack vare optimerad konstruktion.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.

Fördel:

- Maximal momentöverföring (550 Nm) bidrar till hög processäkerhet.
- Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal ytkvalitet, lång livslängd och skonsam drift för spindeln.

Användningsdata:

- Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.
- För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reducerhylsor nr 302135, 302187.

OBS!:

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.

Teknisk beskrivning

passande reducerhylsa	302180; 302175
Effektiv längd L ₁	71 mm

Spännhylsa D ₁	32 mm
utkragningsslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	72 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 20 mm	302175 20
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 25 mm	302180 25
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302175 6
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 12 mm	302180 12
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302175 14
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302175 12
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302180 8
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm	302180 16
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 18 mm	302175 18
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 18 mm	302180 18
HSK-kylmedierör för HSK 32	309880 32
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302175 16
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 10 mm	302180 10

Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 20 mm	302180 20
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302175 8
Hylsnyckel för HSK-kylmedierör för HSK 32	309890 32
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 6 mm	302180 6
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 25 mm	302175 25
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 14 mm	302180 14
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302175 10