

**Garant****Krympchuck, HSK-E 40, Spännhylsa D1: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308030 4
GTIN	4045197377814
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

**GARANT:** – Bearbetade HSK-funktionsytor.**Användningsdata:**

För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6. Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416.  
Krympapparater nr 354210 – 304755.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	4 mm
utkragningslängd A-mått	60 mm
Utvändig-Ø D	17 mm
fäste	HSK-E 40
Hållare norm	DIN 69893

Hållare norm	ISO 12164-1
Form	E
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Underskåp för	354290
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9