

Garant**Borrchuckar Form A, HSK-A 63, spännvidd: 0,5-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307682 0,5-16
GTIN	4045197573445
Artikelklass	31B

Beskrivning**Utförande:**

- För höger- och vänstergång.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Med invändig kylning upp till max. 50 bar.
Rundgångsnoggrannhet < 20 µm.

leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel** med T-handtag.

Specialtillbehör:

Hylsnyckel nr 309890. Kylvätskerör nr 309880.

Teknisk beskrivning

spännvidd	0,5 - 16 mm
Lös chucknyckel nr 627425	SW 6
konstruktion	standard
utkragningslängd A-mått	104 mm
Utvändig-Ø D	57 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7

Hållare norm	DIN 69893-1
Form	A
Invändig	ja, med max. 50 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 µm
Produktslag	Kort borrchuck

Tillbehör

Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 6 mm	627481 6
---	----------