

**Garant****Krympchuck Med kylkanalhål, HSK-A 63 ultrakort, Spännhylsa D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308165 25
GTIN	4045197468703
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Från spänndiameter  $D_1$  6 mm med gängade hål för balanseringsskruvar.

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.**
- **Med RFID/balluff-spånhål.**

**GARANT:** Bearbetade HSK-funktionsytor. **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**

**Ultrakort:** Bättre stabilitet och vibrationsstyvhet. Därigenom bättre verktygsanvändningstider och ytkvaliteter. Längdjustering är inte möjlig.

Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor.

**Användningsdata:**

- **För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.**
- **Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.**

**leveransinnehåll:**

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänndiameter  $D_1$  6 mm).

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416, krympapparater nr 354210 – 354450, balanseringsskruvsats nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa $D_1$	25 mm
$\varnothing D_2$	45 mm

utkragningslängd A-mått	85 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
fäste	HSK-A 63 ultrakort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Underskåp för	354290
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 20-32 mm	354240 20-32