



Hydro-expansionsspännchuck Kort, smal, HSK-A 100, Spännhylsa D1: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	307525 32
GTIN	2050001653550
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Användningsdata:

- **Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).**
- **för borrar, brotschning och fräsning**

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

WTE-anlagsskruvar för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	63 mm
Spännhylsa D ₁	32 mm
utkragningslängd A-mått	110 mm
L ₃	60 mm

passande reducerhylsa	302175; 302180; 302177; 302187
gängaM	M16×1
Utvändig-Ø D	67 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 32 mm	343720 32
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302175 16
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302175 6
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302175 8
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 18 mm	302175 18
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 25 mm	302175 25
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302175 14
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 20 mm	302175 20
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302175 10
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302175 12