


**Kort, konisk chuckfläns ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / kona: 160/5 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	317700 160/5
GTIN	4019208028484
Artikelklass	33R

Beskrivning**Utförande:**

Färdigbearbetade på maskinsidan, plansvarvade på chucksidan.

Användningsdata:

För kompletterande montering på svarvchuckar med cylindrisk styrning enligt DIN 6350 A.

Chuckar med korta konor är att föredra på grund av kortare stick.

För spindelnos **ASA B 5.9 utförande D 1** (Camlock) och **DIN 55029**.

Material:

Specialgjutjärn

Kondiameter d_2 : 82,575 mm

tjocklek B: 31 mm

antal Camlock-bultar: 6

Teknisk beskrivning

Konstorlek	5
tjocklek B	31 mm
antal Camlock-bultar	6

Kondiameter d_2	82,575 mm
Utvändig diameter d_1	160 mm
Produktslag	Tillbehör till svarvchuckar