

Garant**Krympchuck, HSK-E 40, Spännhylsa D1: 5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308030 5 |
| GTIN | 4045197377821 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

GARANT: – Bearbetade HSK-funktionsytor.**Användningsdata:**

För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6. Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416. Krympapparater nr 354210 – 304755.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-----------|
| Spännhylsa D ₁ | 5 mm |
| utkragningsslängd A-mått | 60 mm |
| Ø D ₂ | 12 mm |
| Utvändig-Ø D | 17 mm |
| fäste | HSK-E 40 |
| Hållare norm | DIN 69893 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Form | E |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Produktslag | Krympchuck |

Tillbehör

| | |
|--|--------------|
| Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 3-5 mm | 354240 3-5 |
| Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |
| Kylenhet Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Underskåp för | 354290 |
| Krympaggregat Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |