



## Borrchuckar Form A, HSK-A 100, spännvidd: 2,5-16mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 307760 2,5-16 |
| GTIN         | 2050001690050 |
| Artikelklass | 33W           |

### Beskrivning

#### Utförande:

- För höger- och vänstergång.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

#### leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel** med T-handtag.

#### Specialtillbehör:

Hylsnyckel nr 309890. Kylvätskerör nr 309880.

### Teknisk beskrivning

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| spännvidd                 | 2,5 - 16 mm |
| konstruktion              | standard    |
| utkragningslängd A-mått   | 116 mm      |
| Lös chucknyckel nr 627425 | SW 6        |
| Utvändig-Ø D              | 57 mm       |
| fäste                     | HSK-A 100   |
| Hållare norm              | ISO 12164-1 |
| Hållare norm              | DIN 69882-7 |
| Hållare norm              | DIN 69893-1 |
| Form                      | A           |

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanseringskvalitet G vid varvtal            | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet                          | ≤ 30 μm                           |
| Maximalt åtdragningsmoment M <sub>d max</sub> | ≤ 14 Nm                           |
| Produktslag                                   | Kort borchuck                     |

---

## Tillbehör

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 6 mm | 627481 6 |
|-------------------------------------------------|----------|