



## Adapterplatta för spiralhjulschuck, Utväändig-Ø D: 170 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	317000 170
GTIN	4019208002972
Artikelklass	33R

### Beskrivning

#### Utförande:

Rengjutna, obearbetade, kulblästrade, riklig bearbetningsmån.

#### Användningsdata:

Inspänning av **svarvchuckar med cylindriskt spiralkantfäste enligt DIN 6350 på spindelnosar DIN 800**. Den obearbetade flänsen måste bearbetas och anpassas på maskin- och chucksidan.

#### Material:

Gjutjärn

#### Passar till :

**Trebackschuckar nr 310100; 310500**, fyrbackschuckar **nr 312000;312500** och kombisvarvchuckar **nr 315630**.

passar för chuck-Ø: 160 mm

Kragdiameter  $d_2$ : 80 mm

Håldiameter  $d_3$ : 30 mm

Höjd  $h_1$ : 58 mm

Flänstjocklek  $h_2$ : 20 mm

### Teknisk beskrivning

Håldiameter $d_3$	30 mm
Utvändig- $\emptyset$ D	170 mm
passar för chuck- $\emptyset$	160 mm
Kragdiameter $d_2$	80 mm
Höjd $h_1$	58 mm
Flänstjocklek $h_2$	20 mm
Produktslag	Tillbehör till svarvchuckar