

**Garant****Krympchuck, HSK-A 40, Spännhylsa D1: 3mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 307950 3      |
| GTIN         | 4045197376831 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

**GARANT:** – Bearbetade HSK-funktionsytor.**Användningsdata:**

För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6. Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416. Krympapparater nr 354210 – 304755.

**Teknisk beskrivning**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Spännhylsa D <sub>1</sub> | 3 mm      |
| utkragninglängd A-mått    | 60 mm     |
| Ø D <sub>2</sub>          | 12 mm     |
| Utvändig-Ø D              | 17 mm     |
| fäste                     | HSK-A 40  |
| Hållare norm              | DIN 69893 |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm                       | ISO 12164-1                       |
| Form                               | A                                 |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 µm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Produktslag                        | Krympchuck                        |

## Tillbehör

|  |              |
|--|--------------|
| Kylenhet Typ CU1                             | 354215 CU1   |
| Underskåp för                                | 354290       |
| Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm     | 354236 3-5,9 |
| Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm     | 354235 3-5,9 |
| Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 3-5 mm | 354240 3-5   |
| Krympaggregat Typ SU1                        | 354210 SU1   |