



## Stånggripare, Skaftdiameter d1: 25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	319705 25
GTIN	4045197673251
Artikelklass	32B

### Beskrivning

#### Utförande:

- Eloxerat hus av höghållfast aluminium med diamantdammbelagda rullkroppar.
- Steglöst inställbar 1–70 mm.
- Lämplig för runt, sexkantigt och fyrkantigt material.
- Inbyggd inställningshjälp med skalor.
- Universellt cylindriskt fäste.

#### Fördel:

Ställs snabbt in på materialdiametern.

#### Användningsdata:

Lämplig för skiv- och stjärnrevolver.

#### leveransinnehåll:

Stångframdragare inklusive rullar, utbytbara backar och skruvnyckel för insexskruvar för byte av rullar resp. utbytbara backar.

#### OBS!:

Passande VDI-adapter i reservdelslistan, se nr 319707 stl 20 / 30.

### Teknisk beskrivning

## Datablad

Skaftdiameter d <sub>1</sub>	25 mm
Längd	55 mm
Bredd	75 mm
höjd	42 mm
Produktslag	Stånggripare

## Tillbehör

Stånggripadapter Skaftdiameter d1 20 mm	319707 20
Stånggripadapter Skaftdiameter d1 30 mm	319707 30