


**Spännhuvud mjuk, SK 80, Starthåls-Ø: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329946 8
GTIN	2050001924186
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Mjukt (reducerad hårdhet på 40 HRC i hålet) för självutskruvning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

Starthåls-Ø	8 mm
hårdhet	60 HR
Profil	rund
längd L	53 mm
fäste	SK 80

Produktslag

Spännhuvud