



## ER-hylschuck VARIA, V4, för ER-spännhylsstorlek: 25



### Beställningsdata

Ordernummer

319803 25

GTIN

Artikelklass

33E

### Beskrivning

#### Fördel:

- **Snabbyte via en enda punkt.**
- **Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.**
- **Verktygsbyte utan skaderisk.**
- **kort konstruktion**
- **låga ställkostnader**

#### Användningsdata:

Huvudsakligen för borrar och centrering.

#### OBS!:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 är 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna.

### Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått

30 mm

För ER-spännhylsor

25

Utvändig-Ø D

42 mm

fäste	V4
Produktslag	Spänntångchuck