



## OZ-hylschuck Form E3, VDI 30, Typ: 1,5-16



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 319500 1,5-16 |
| GTIN         | 4045197191410 |
| Artikelklass | 32V           |

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Huvudsakligen för borrar och centrering.

#### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Färgkod VDI-skaft: VDI 30

passande spännhylsor: 415 E

Spännvidd  $d_2$ : 2 - 16 mm

Kragdiameter  $d_6$ : 68 mm

$l_9$ : 57 mm

### Teknisk beskrivning

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| passande spännhylsor       | 415 E     |
| Utvändig diameter $d_{10}$ | 43 mm     |
| $l_9$                      | 57 mm     |
| $l_3$                      | 22 mm     |
| $l_8$                      | 42 mm     |
| Kragdiameter $d_6$         | 68 mm     |
| Spännvidd $d_2$            | 2 - 16 mm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Form              | E                   |
| VDI-storlek       | VDI 30              |
| Färgkod VDI-skaft | VDI 30              |
| Produktslag       | VDi-verktygshållare |