

**ER-hylschuck VARIA, V4, för ER-spännhylsstorlek: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	319803 32
GTIN	4045197317599
Artikelklass	33E

**Beskrivning****Fördel:**

- **Snabbyte via en enda punkt.**
- **Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.**
- **Verktygsbyte utan skaderisk.**
- **kort konstruktion**
- **låga ställkostnader**

**Användningsdata:**

Huvudsakligen för borrar och centrering.

**OBS!:**

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V3, V4 och V5 ligger vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna.

utkragningslängd A-mått: 30 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

**Teknisk beskrivning**

För ER-spännhylsor	32
utkragningslängd A-mått	30 mm

Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	V4
Produktslag	Spänntångchuck