



OZ-hylschuck Form E3, VDI 30, Typ: 1,5-25



Beställningsdata

Ordernummer	319500 1,5-25
GTIN	4045197191427
Artikelklass	32V

Beskrivning

Användningsdata:

Huvudsakligen för borrar och centrering.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Färgkod VDI-skaft: VDI 30

passande spännhylsor: 462 E

Spännvidd d_2 : 2 - 25 mm

Kragdiameter d_6 : 68 mm

l_9 : 75 mm

Teknisk beskrivning

passande spännhylsor	462 E
Utvändig diameter d_{10}	60 mm
l_3	22 mm
Spännvidd d_2	2 - 25 mm
Kragdiameter d_6	68 mm
l_8	59 mm
l_9	75 mm

Form	E
VDI-storlek	VDI 30
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Produktslag	VDi-verktygshållare