




## Vändskärsborrhållare VARIA, V3, Spännhylsa D1: 8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	319821 8
GTIN	
Artikelklass	33E

### Beskrivning

#### Fördel:

- **Snabbyte via en enda punkt.**
- **Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.**
- **Verktygsbyte utan skaderisk.**
- **kort konstruktion**
- **låga ställkostnader**

#### Användningsdata:

För fastspänning av weldon/whistle Notch verktyg

#### OBS!:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V3, V4 och V5 ligger vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna. Extra kort utförande på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

Spännhylsa D <sub>1</sub>	8 mm
utkragningslängd A-mått	17 mm
Utvändig-Ø D	25 mm

fäste	V3
Produktslag	Weldonhållare