



OZ-hylschuck Form E3, VDI 40, Typ: 1,5-25



Beställningsdata

Ordernummer	319550 1,5-25
GTIN	4045197191434
Artikelklass	32V

Beskrivning

Användningsdata:

Huvudsakligen för borring och centrering.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Färgkod VDI-skaft: VDI 40

passande spännhylsor: 462 E

Spännvidd d_2 : 2 - 25 mm

Kragdiameter d_6 : 83 mm

l_9 : 75 mm

Teknisk beskrivning

l_8	59 mm
Spännvidd d_2	2 - 25 mm
passande spännhylsor	462 E
l_3	22 mm
Kragdiameter d_6	83 mm
Utvändig diameter d_{10}	60 mm
l_9	75 mm

Form	E
VDI-storlek	VDI 40
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
Produktslag	VDi-verktygshållare