

**Spännhuvud mjuk, SK 80, Starthåls-Ø: 60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329946 60
GTIN	2050001924216
Artikelklass	33H

**Beskrivning****Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Mjukt (reducerad hårdhet på 40 HRC i hålet) för självutskruvning.

**Användningsdata:**

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

**OBS!:**

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

**Teknisk beskrivning**

Starthåls-Ø	60 mm
hårdhet	60 HR
Profil	rund
längd L	53 mm
fäste	SK 80

Produktslag

Spännhuvud