

**OZ-hylschuck Form E3, VDI 40, Typ: 3,5-32****Beställningsdata**

Ordernummer	319550 3,5-32
GTIN	4045197191441
Artikelklass	32V

Beskrivning**Användningsdata:**

Huvudsakligen för borring och centrering.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Färgkod VDI-skaft: VDI 40

passande spännhylsor: 467 E

Spännvidd d_2 : 4 - 32 mm

Kragdiameter d_6 : 83 mm

l_9 : 90 mm

Teknisk beskrivning

Kragdiameter d_6	83 mm
l_9	90 mm
Spännvidd d_2	4 - 32 mm
l_3	22 mm
passande spännhylsor	467 E
Utvändig diameter d_{10}	72 mm
l_8	73 mm

Form	E
VDI-storlek	VDI 40
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
Produktslag	VDi-verktygshållare