

HAINBUCH**Spännstycke MANOK plus, Typ / utförande: RD65****Beställningsdata**

Ordernummer	329960 RD65
GTIN	2050001925992
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Stationärt spännstycke av massivt gjutgods. Hög spännkraft, precision och styvhet. Slipade ytor för horisontell montering. Inbyggt anslag.

Användningsdata:

Mångsidigt användbar för t.ex. fleroperationsmaskiner, mätmaskiner och pelarborrmaskiner.

Passar till:

Spännhylsa nr 329910 – 329946.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 chucknyckel.

OBS!:

Använd bytesanordning nr 329832 storlek 65.

Teknisk beskrivning

längd L	184 mm
bredd B	184 mm
höjd H	120 mm
vikt	23,5 kg

Hållarstorlek	RD65
hålciirkel Ø	126 mm
repetitionsnoggrannhet	0,01 mm
avstånd mellan fästhål	126 mm
maximal spännkraft	105 kN
spännvidd	4 - 65 mm
Djupanslag	92 mm
Spårbreddstolerans	20 H7
Produktslag	Spännbock

Tillbehör

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 21,5 mm	329934 21,5
Spännhuvudmed tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 9 mm	329932 9
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 52 mm	329934 52
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 56 mm	329930 56
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 26,5 mm	329930 26,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 55,5 mm	329934 55,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 31 mm	329930 31
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 29,5 mm	329934 29,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 22 mm	329934 22
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 31,5 mm	329934 31,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 56,5 mm	329934 56,5

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 20,5 mm	329934 20,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 26,5 mm	329934 26,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 59,5 mm	329930 59,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 53 mm	329930 53
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 24 mm	329930 24
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 39,5 mm	329930 39,5
Spännhuvudmed tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 8,5 mm	329932 8,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 10,5 mm	329930 10,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 11 mm	329934 11
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 33,5 mm	329934 33,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 34 mm	329930 34
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 46,5 mm	329930 46,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 55 mm	329930 55
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 62 mm	329934 62
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 4 mm	329930 4
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 43 mm	329934 43
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 21 mm	329930 21
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 16 mm	329930 16
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 11 mm	329930 11
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 52 mm	329930 52
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 42,5 mm	329934 42,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 46 mm	329934 46
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 31,5 mm	329930 31,5

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 5 mm	329930 5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 12,5 mm	329930 12,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 22 mm	329930 22
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 37 mm	329930 37
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 55,5 mm	329930 55,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 19 mm	329934 19
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 63,5 mm	329934 63,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 60,5 mm	329934 60,5
Spännhuvudmjuk Starthåls-Ø 40 mm	329936 40
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 44,5 mm	329934 44,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 27 mm	329930 27
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 51,5 mm	329930 51,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 23 mm	329934 23
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 39 mm	329930 39
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 31 mm	329934 31
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 13,5 mm	329930 13,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 54 mm	329930 54
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 60 mm	329930 60
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 49,5 mm	329930 49,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 11,5 mm	329930 11,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 33 mm	329934 33
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 18 mm	329930 18
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 62,5 mm	329930 62,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 46 mm	329930 46
	329934 39,5

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 39,5 mm	
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 57,5 mm	329934 57,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 23 mm	329930 23
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 30 mm	329934 30
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 18 mm	329934 18
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 34 mm	329934 34
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 38,5 mm	329930 38,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 32,5 mm	329930 32,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 23,5 mm	329930 23,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 42 mm	329930 42
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 13 mm	329930 13
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 36,5 mm	329930 36,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 32 mm	329934 32
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 36,5 mm	329934 36,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 53,5 mm	329930 53,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 40 mm	329930 40
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 16,5 mm	329930 16,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 57 mm	329934 57
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 64 mm	329930 64
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 35,5 mm	329930 35,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 29,5 mm	329930 29,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 53 mm	329934 53
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 54,5 mm	329934 54,5

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 25,5 mm	329930 25,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 58,5 mm	329930 58,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 58,5 mm	329934 58,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 53,5 mm	329934 53,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 15,5 mm	329934 15,5
Spännhuvudmed tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 10 mm	329932 10
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 38 mm	329934 38
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 61 mm	329934 61
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 29 mm	329930 29
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 61,5 mm	329930 61,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 60 mm	329934 60
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 21,5 mm	329930 21,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 34,5 mm	329930 34,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 48 mm	329934 48
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 52,5 mm	329930 52,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 65 mm	329934 65
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 48,5 mm	329930 48,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 61,5 mm	329934 61,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 54 mm	329934 54
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 62 mm	329930 62
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 28 mm	329930 28
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 56,5 mm	329930 56,5

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 45,5 mm	329934 45,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 25 mm	329934 25
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 51 mm	329930 51
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 44 mm	329930 44
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 38 mm	329930 38
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 42,5 mm	329930 42,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 57,5 mm	329930 57,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 7,5 mm	329930 7,5
Spännhuvudmjuk Starthåls-Ø 20 mm	329936 20
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 33 mm	329930 33
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 43,5 mm	329934 43,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 9 mm	329930 9
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 28 mm	329934 28
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 59,5 mm	329934 59,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 24,5 mm	329930 24,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 21 mm	329934 21
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 49 mm	329930 49
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 58 mm	329930 58
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 8,5 mm	329930 8,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 37 mm	329934 37
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 51 mm	329934 51
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 12 mm	329930 12
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 12 mm	329934 12

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 13 mm	329934 13
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 32,5 mm	329934 32,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 63,5 mm	329930 63,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 27 mm	329934 27
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 4,5 mm	329930 4,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 35 mm	329934 35
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 34,5 mm	329934 34,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 30,5 mm	329934 30,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 19,5 mm	329930 19,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 6,5 mm	329930 6,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 17 mm	329934 17
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 48 mm	329930 48
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 43 mm	329930 43
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 47 mm	329930 47
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 7 mm	329930 7
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 47,5 mm	329930 47,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 44 mm	329934 44
Spännhuvudmed tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 8 mm	329932 8
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 59 mm	329934 59
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 57 mm	329930 57
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 54,5 mm	329930 54,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 5,5 mm	329930 5,5
	329934 14

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 14 mm

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 9,5 mm

329930 9,5

Spännhuvudmjuk Starthåls-Ø 5 mm

329936 5

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 10 mm

329930 10

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 11,5 mm

329934 11,5

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 48,5 mm

329934 48,5

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 50,5 mm

329930 50,5

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 50,5 mm

329934 50,5

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 15 mm

329930 15

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 32 mm

329930 32

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 19,5 mm

329934 19,5

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 56 mm

329934 56

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 17,5 mm

329930 17,5

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 28,5 mm

329930 28,5

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 64,5 mm

329934 64,5

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 47,5 mm

329934 47,5

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 45 mm

329930 45

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 18,5 mm

329930 18,5

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 42 mm

329934 42

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 24,5 mm

329934 24,5

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 41 mm

329934 41

329934 52,5

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 52,5 mm	
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 20 mm	329934 20
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 40,5 mm	329930 40,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 30,5 mm	329930 30,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 41,5 mm	329930 41,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 51,5 mm	329934 51,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 33,5 mm	329930 33,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 37,5 mm	329930 37,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 27,5 mm	329934 27,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 14,5 mm	329930 14,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 36 mm	329934 36
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 35,5 mm	329934 35,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 46,5 mm	329934 46,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 47 mm	329934 47
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 61 mm	329930 61
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 29 mm	329934 29
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 23,5 mm	329934 23,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 35 mm	329930 35
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 16 mm	329934 16
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 65 mm	329930 65
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 25,5 mm	329934 25,5

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 63 mm	329934 63
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 44,5 mm	329930 44,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 24 mm	329934 24
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 37,5 mm	329934 37,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 16,5 mm	329934 16,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 49 mm	329934 49
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 14,5 mm	329934 14,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 12,5 mm	329934 12,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 38,5 mm	329934 38,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 20,5 mm	329930 20,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 60,5 mm	329930 60,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 59 mm	329930 59
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 15 mm	329934 15
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 18,5 mm	329934 18,5
Spännhuvudmjuk Starthåls-Ø 8 mm	329936 8
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 6 mm	329930 6
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 49,5 mm	329934 49,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 36 mm	329930 36
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 26 mm	329934 26
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 17,5 mm	329934 17,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 45,5 mm	329930 45,5

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 28,5 mm	329934 28,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 39 mm	329934 39
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 43,5 mm	329930 43,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 22,5 mm	329930 22,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 27,5 mm	329930 27,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 14 mm	329930 14
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 55 mm	329934 55
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 25 mm	329930 25
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 26 mm	329930 26
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 58 mm	329934 58
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 50 mm	329930 50
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 41,5 mm	329934 41,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 40 mm	329934 40
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 41 mm	329930 41
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 13,5 mm	329934 13,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 64,5 mm	329930 64,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 15,5 mm	329930 15,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 8 mm	329930 8
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 30 mm	329930 30
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 22,5 mm	329934 22,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 19 mm	329930 19
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 45 mm	329934 45
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 63 mm	329930 63

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 40,5 mm	329934 40,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 20 mm	329930 20
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 50 mm	329934 50
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 64 mm	329934 64
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 17 mm	329930 17
Spännhuvudmed tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 9,5 mm	329932 9,5
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 62,5 mm	329934 62,5