

**Spännstycke MANOK plus, Typ / utförande: SE65****Beställningsdata**

Ordernummer	329960 SE65
GTIN	2050001926005
Artikelklass	33H

**Beskrivning****Utförande:**

Stationärt spännstycke av massivt gjutgods. Hög spännkraft, precision och styvhet. Slipade ytor för horisontell montering. Inbyggt anslag. Spännhuvuden för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

**Användningsdata:**

Mångsidigt användbar för t.ex. fleroperationsmaskiner, mätmaskiner och pelarborrmaskiner.

**Passar till:**

Spännhylsa nr 329970 – 329976.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 chucknyckel.

**OBS!:**

Använd bytesanordning nr 329832 storlek 65.

**Teknisk beskrivning**

vikt	23,5 kg
höjd H	120 mm
bredd B	184 mm

längd L	184 mm
Hållarstorlek	SE65
hålcirkel Ø	126 mm
repetitionsnoggrannhet	0,01 mm
maximal spännkraft	45 kN
avstånd mellan fästhål	126 mm
spännvidd	4 - 65 mm
Spårbreddstolerans	20 H7
Djupanslag	92 mm
Produktslag	Spännbock

## Tillbehör

Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 34 mm	329974 34
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 19 mm	329970 19
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 29 mm	329970 29
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 33,5 mm	329970 33,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 47 mm	329970 47
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 49 mm	329970 49
Spännhuvudmjuk Starthåls-Ø 5 mm	329976 5
Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 17,5 mm	329974 17,5
Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 48 mm	329974 48
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 10,5 mm	329970 10,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 37,5 mm	329970 37,5
Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 20,5 mm	329974 20,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 20,5 mm	329970 20,5

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 44 mm	329970 44
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 43,5 mm	329970 43,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 51,5 mm	329974 51,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 54 mm	329970 54
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 18,5 mm	329974 18,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 62,5 mm	329974 62,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 12,5 mm	329970 12,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 60,5 mm	329974 60,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 51 mm	329970 51
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 48,5 mm	329970 48,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 6,5 mm	329970 6,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 21 mm	329974 21
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 65 mm	329970 65
Spännhuvudmjuk Starthåls-Ø 20 mm	329976 20
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 27 mm	329970 27
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 23 mm	329970 23
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 63,5 mm	329970 63,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 12,5 mm	329974 12,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 63 mm	329974 63
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 27 mm	329974 27
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 49,5 mm	329970 49,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 51,5 mm	329970 51,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 55 mm	329974 55

Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 44 mm	329974 44
Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 33 mm	329974 33
Spännhuvud med tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 8,5 mm	329972 8,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 44,5 mm	329970 44,5
Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 12 mm	329974 12
Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 30 mm	329974 30
Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 30,5 mm	329974 30,5
Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 64 mm	329974 64
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 5 mm	329970 5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 29,5 mm	329970 29,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 50,5 mm	329970 50,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 17 mm	329970 17
Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 37 mm	329974 37
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 47,5 mm	329970 47,5
Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 56,5 mm	329974 56,5
Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 13,5 mm	329974 13,5
Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 51 mm	329974 51
Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 36 mm	329974 36
Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 39,5 mm	329974 39,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 9 mm	329970 9
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 21 mm	329970 21

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 39 mm	329970 39
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 54,5 mm	329970 54,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 31 mm	329970 31
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 53,5 mm	329974 53,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 50 mm	329970 50
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 45,5 mm	329970 45,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 14,5 mm	329974 14,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 18 mm	329970 18
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 13 mm	329974 13
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 16 mm	329970 16
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 53 mm	329970 53
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 19 mm	329974 19
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 57 mm	329974 57
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 47,5 mm	329974 47,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 29 mm	329974 29
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 44,5 mm	329974 44,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 57,5 mm	329974 57,5
Spännhuvudmjuk Starthåls-Ø 40 mm	329976 40
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 23 mm	329974 23
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 62,5 mm	329970 62,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 22 mm	329974 22
	329974 27,5

Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 27,5 mm	
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 35,5 mm	329974 35,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 54 mm	329974 54
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 33 mm	329970 33
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 41 mm	329970 41
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 61,5 mm	329974 61,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 38 mm	329974 38
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 15 mm	329970 15
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 48,5 mm	329974 48,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 17 mm	329974 17
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 28,5 mm	329970 28,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 27,5 mm	329970 27,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 57 mm	329970 57
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 24 mm	329974 24
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 7,5 mm	329970 7,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 25 mm	329974 25
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 43 mm	329970 43
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 63,5 mm	329974 63,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 59,5 mm	329974 59,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 26,5 mm	329970 26,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 38,5 mm	329974 38,5

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 11,5 mm	329970 11,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 42,5 mm	329974 42,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 28 mm	329974 28
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 28,5 mm	329974 28,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 13 mm	329970 13
Spännhuvudmed tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 9,5 mm	329972 9,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 4,5 mm	329970 4,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 52 mm	329970 52
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 32,5 mm	329974 32,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 52,5 mm	329974 52,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 64 mm	329970 64
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 56 mm	329974 56
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 61 mm	329974 61
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 40 mm	329970 40
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 22,5 mm	329974 22,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 35 mm	329970 35
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 40 mm	329974 40
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 14 mm	329970 14
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 4 mm	329970 4
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 60 mm	329970 60
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 38 mm	329970 38
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 31,5 mm	329970 31,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 34 mm	329970 34

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 11 mm	329970 11
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 39,5 mm	329970 39,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 29,5 mm	329974 29,5
Spännhuvudmed tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 8 mm	329972 8
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 24,5 mm	329974 24,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 11,5 mm	329974 11,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 46,5 mm	329970 46,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 20 mm	329970 20
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 58 mm	329974 58
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 32 mm	329974 32
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 45 mm	329970 45
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 7 mm	329970 7
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 16,5 mm	329970 16,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 8,5 mm	329970 8,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 32 mm	329970 32
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 61 mm	329970 61
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 10 mm	329970 10
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 55 mm	329970 55
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 14,5 mm	329970 14,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 46 mm	329970 46
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 6 mm	329970 6
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 17,5 mm	329970 17,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 9,5 mm	329970 9,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 58,5 mm	329970 58,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 45 mm	329974 45



Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 30,5 mm	329970 30,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 50 mm	329974 50
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 46,5 mm	329974 46,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 19,5 mm	329974 19,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 59,5 mm	329970 59,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 5,5 mm	329970 5,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 49 mm	329974 49
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 31,5 mm	329974 31,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 20 mm	329974 20
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 41,5 mm	329974 41,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 41 mm	329974 41
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 22 mm	329970 22
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 57,5 mm	329970 57,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 19,5 mm	329970 19,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 42 mm	329970 42
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 15 mm	329974 15
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 49,5 mm	329974 49,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 62 mm	329970 62
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 26,5 mm	329974 26,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 60,5 mm	329970 60,5
Spännhuvudmed tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 9 mm	329972 9

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 34,5 mm	329970 34,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 46 mm	329974 46
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 58,5 mm	329974 58,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 43 mm	329974 43
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 59 mm	329974 59
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 64,5 mm	329974 64,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 58 mm	329970 58
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 16 mm	329974 16
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 25,5 mm	329970 25,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 42 mm	329974 42
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 40,5 mm	329970 40,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 11 mm	329974 11
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 45,5 mm	329974 45,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 52 mm	329974 52
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 26 mm	329970 26
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 36,5 mm	329974 36,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 22,5 mm	329970 22,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 39 mm	329974 39
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 43,5 mm	329974 43,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 26 mm	329974 26

Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 21,5 mm	329974 21,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 30 mm	329970 30
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 16,5 mm	329974 16,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 53,5 mm	329970 53,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 15,5 mm	329974 15,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 40,5 mm	329974 40,5
Spännhuvudmjuk Starthåls-Ø 8 mm	329976 8
Spännhuvudmed tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 10 mm	329972 10
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 25 mm	329970 25
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 25,5 mm	329974 25,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 18,5 mm	329970 18,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 37,5 mm	329974 37,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 55,5 mm	329970 55,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 63 mm	329970 63
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 54,5 mm	329974 54,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 42,5 mm	329970 42,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 23,5 mm	329970 23,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 38,5 mm	329970 38,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 36 mm	329970 36
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 8 mm	329970 8
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 61,5 mm	329970 61,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 33,5 mm	329974 33,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 35 mm	329974 35

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 12 mm	329970 12
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 56,5 mm	329970 56,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 24 mm	329970 24
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 23,5 mm	329974 23,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 55,5 mm	329974 55,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 65 mm	329974 65
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 28 mm	329970 28
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 31 mm	329974 31
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 48 mm	329970 48
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 52,5 mm	329970 52,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 35,5 mm	329970 35,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 47 mm	329974 47
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 24,5 mm	329970 24,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 21,5 mm	329970 21,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 37 mm	329970 37
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 36,5 mm	329970 36,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 64,5 mm	329970 64,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 34,5 mm	329974 34,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 13,5 mm	329970 13,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 62 mm	329974 62
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 53 mm	329974 53
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 50,5 mm	329974 50,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 60 mm	329974 60

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 15,5 mm	329970 15,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 32,5 mm	329970 32,5
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 18 mm	329974 18
Spännhuvud medTvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 14 mm	329974 14
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 56 mm	329970 56
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 41,5 mm	329970 41,5
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 59 mm	329970 59