

Verktgshållare med koniskt fäste Form F, VDI 40, för MK-skaft: 2



Beställningsdata

Ordernummer	319745 2
GTIN	4045197316394
Artikelklass	36A

Beskrivning

Användningsdata:

För verktyg med MK-plan.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: F

Färgkod VDI-skaft: VDI 40

Kragdiameter d_2 : 83 mm

d_3 : 17,78 mm

$\varnothing d_4$: 55 mm

l_1 : 36 mm

Teknisk beskrivning

Kragdiameter d_2	83 mm
d_3	17,78 mm
h_1	32,5 mm
l_1	36 mm
l_2	22 mm
$\varnothing d_4$	55 mm

för morsekonans skaft	2
Form	F
VDI-storlek	VDI 40
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
Produktslag	VDi-verktygshållare