

## Verkt ygsh allare med koniskt f aste Form F, VDI 40, f or MK-skaft: 4



### Best llningsdata

Ordernummer	319745 4
GTIN	4045197316417
Artikelklass	36A

### Beskrivning

#### Anv ndningsdata:

F or verktyg med MK-plan.

#### Norm:

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: F

F argkod VDI-skaft: VDI 40

Kragdiameter  $d_2$ : 83 mm

$d_3$ : 31,267 mm

$\varnothing d_4$ : 68 mm

$l_1$ : 80 mm

### Teknisk beskrivning

$\varnothing d_4$	68 mm
$l_2$	22 mm
$l_1$	80 mm
f�or morsekonans skaft	4
$h_1$	32,5 mm
Kragdiameter $d_2$	83 mm

d <sub>3</sub>	31,267 mm
Form	F
VDI-storlek	VDI 40
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
Produktslag	VDi-verktygshållare