

**ER-hylschuck VARIA, V4, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	319803 16
GTIN	4045197317568
Artikelklass	33E

Beskrivning**Fördel:**

- **Snabbyte via en enda punkt.**
- **Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.**
- **Verktygsbyte utan skaderisk.**
- **kort konstruktion**
- **låga ställkostnader**

Användningsdata:

Huvudsakligen för borring och centrering.

OBS!:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V3, V4 och V5 ligger vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna.

utkragningslängd A-mått: 50 mm

Utvändig-Ø D: 28 mm

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	50 mm
För ER-spännhylsor	16

Utvändig-Ø D	28 mm
fäste	V4
Produktslag	Spänntångchuck