

**Snabbväxlings-stålhållarhuvud, Typ: AA****Beställningsdata**

Ordernummer	318000 AA
GTIN	4045197315687
Artikelklass	36A

Beskrivning**Användningsdata:**

Placera huvudet med den planslipade ytan på tvärsleden i ett horisontellt läge och spänn fast. För detta måste centerplattans hål ha svarvats ur i förväg. Inriktningen sker lämpligen med fastspänd borrarstånghållare och borrarstång, inriktade rätvinkligt till planskivan. Ställ sedan visaren på nollmärket på täckskivan och dra åt T-spårskruven ordentligt. För exakta svarvarbeten eller grovslipning är det fördelaktigt att säkra huvudet med 2 styrpinnar. Nödvändiga hål finns redan.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 excenterspak för nr 318000, 1 spännyckel för nr 318100; 318200.

Teknisk beskrivning

Typ	AA
Bredd	70 mm
maximal slidbredd SB	80 mm
Håldiameter i huvudet	13 mm
maximalt utförande U	30 mm
maximal svarvstålshöjd h	12 mm
höjd	37 mm

Håldiameter i centrerplattan	10 mm
maximal framdrivande effekt på svarven	1,104 kW
Produktslag	Stålhållare

Tillbehör

Snabbväxlings-borrstånghållare Typ AA	318200 AA
Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ AA12/50	318100 AA12/50