



Krympchuck, HSK-A 63 A = 120, Spännhylsa D1: 10mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308191 10 |
| GTIN | 2050001690241 |
| Artikelklass | 33W |

Beskrivning

Utförande:

Integrerad längdjustering av verktygen från spänn diameter D_1 6 mm (justersträcka 10 mm).
Från spänn diameter D_1 6 mm med gängade hål för balanseringskruvar.

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.**
- **Med RFID/balluff-spånhål.**

Användningsdata:

- **För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.**
- **Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.**

leveransinnehåll:

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänn diameter D_1 6 mm).

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416, krympapparater nr 354210 – 354450, balanseringskruvsats nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|------------------|
| Ø D_2 | 24 mm |
| utkragningenslängd A-mått | 120 mm |
| Spännhylsa D_1 | 10 mm |
| Utvändig-Ø D | 32 mm |
| fäste | HSK-A 63 A = 120 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Krympchuck |

Tillbehör

| | |
|---|---------------|
| Kylenhet Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Underskåp för | 354290 |
| Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Krympaggregat Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |