



Krympchuck, HSK-A 63 A = 120, Spännhylsa D1: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	308191 12
GTIN	2050001690258
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

Integrerad längdjustering av verktygen från spänn diameter D_1 6 mm (justersträcka 10 mm).
Från spänn diameter D_1 6 mm med gängade hål för balanseringskruvar.

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.**
- **Med RFID/balluff-spånhål.**

Användningsdata:

- **För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.**
- **Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.**

leveransinnehåll:

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänn diameter D_1 6 mm).

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416, krympapparater nr 354210 – 354450, balanseringskruvsats nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D_1	12 mm
$\varnothing D_2$	24 mm
utkragningenslängd A-mått	120 mm
Utvändig- $\varnothing D$	32 mm
fäste	HSK-A 63 A = 120

Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Underskåp för	354290
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12