

**Garant****Krympchuck Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308187 10
GTIN	4045197290878
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Från spänn diameter D<sub>1</sub> 6 mm med gängade hål för balanseringsskruvar.  
Integrerad längdjustering av verktygen från spänn diameter D<sub>1</sub> 6 mm (justersträcka 10 mm).  
Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor. Ø D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm inte förslutningsbara.

**GARANT:** Bearbetade HSK-funktionsytor. **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.**
- **Med RFID/balluff-spånhål.**

**Användningsdata:**

- **För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.**
- **Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.**

**leveransinnehåll:**

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänn diameter D<sub>1</sub> 6 mm).

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416, krympapparater nr 354210 – 354450, balanseringsskruvsats nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

utkragningenslängd A-mått	85 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm

Utvändig-Ø D	32 mm
Kylkanalborrhål	förlutningsbar
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Underskåp för	354290
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1